



Pie de soporte, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	440868 2
GTIN	2050001718211
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

Imanes de conmutación potentes con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Soportes de medición n.º 440795; 440800; 440840 tam. 400 a 550.

Descripción técnica

Ejecución	Imán de conmutación
Fuerza de retención	1000 N
Rosca de conexión	M10
Orientación rosca de conexión	lateral
Longitud	81 mm
Anchura	50 mm
Altura	55 mm
Tipo de producto	Pie magnético

Accesorios

Interruptor para pie magnético Tipo M

440762 M