

**Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418000 100
GTIN	4045197326997
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión. Nonio cromado mate. Regla graduada provista de una espiga de medición de precisión, templada en la parte frontal (\varnothing 1,0 mm, 8 mm de largo). **Regla graduada extraíble.**

Suministro:

A partir de tam. 500 en una caja.

Descripción técnica

Longitud de nonio	39 mm
Capacidad de medición	0 - 100 mm
Punta de medición a	1 mm
Longitud de puente	50 mm
Sección transversal regleta graduada	8×3 mm
Punta de medición b	8 mm
División	1/20 mm
Embalaje	Estuche
Desviación de medición E MPE	$\pm 0,05$ mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Calibración	A1
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200