

Soporte de medición universal con apriete resistente hidráulico



Datos de pedido

Número de pedido	441950
GTIN	4029713287399
Clase de artículo	46Q

Descripción

Ejecución:

Pie mecanizado completamente con superficies de apoyo rectificadas. Parte inferior prismática para colocar sobre árboles y cuerpos cilíndricos. Parte superior con ranuras en T para avance de la columna de medición. Varillas estables. Brazo transversal con ajuste fino en el soporte para reloj comparador.

Con apriete resistente hidráulico de las columnas articuladas. Ver descripción detallada en n.º 440800.

Aplicación:

Para comprobación de concentricidad en máquinas-herramienta y aparatos o para mediciones de paralelismo en superficies guía.

Alcance del brazo: 260 mm

Columna soporte longitud: 250 mm

Columna soporte anchura: 60 mm

Descripción técnica

Alcance del brazo	260 mm
Columna soporte longitud	250 mm

Columna soporte anchura	60 mm
Tipo de producto	Soporte de medición