



Pie de rey universal digital DIGI ULISSE I/E, Capacidad de medición: 650mm



Datos de pedido

Número de pedido	417700 650
GTIN	2050001670847
Clase de artículo	46P

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital, para mediciones interiores y exteriores distintas, con insertos de medición intercambiables. Salida de datos RS232C.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Pie de rey, incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032. Insertos de medición intercambiables con Ø de esfera 3 mm y casquillo de sujeción con rosca interior M 2,5.

Partes opcionales:

Para tam. 400 – 650 todos los palpadores de recambio y especiales n.º 434900 – 4910 utilizables con rosca M2,5, cable de datos n.º 498948.

Nota:

Otros insertos de medición a petición.

Descripción técnica

Calibración	A1
Capacidad de medición exterior	0 - 570 mm
Clase de protección IP	IP 67
Ø bola inserto de medición	3 mm
Capacidad de medición	0 - 650 mm
Longitud del pico	103 mm

Capacidad de medición interior	42 - 650 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,04 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000

Accesorios

Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498950 USB2
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Accesorios para pies de rey Tipo TAST	417701 TAST

Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Cable de conexión Tipo R2	498948 R2
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Accesorios para pies de rey Tipo BUCHSE	417701 BUCHSE
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 10	434900 10

Cable de conexión Tipo USB2	498948 USB2
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 17	434900 17