

Mitutoyo**Pie de rey digital IP67 con puntas de medición, Capacidad de medición: 200 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415354 200
GTIN	4946368727103
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497085.

Clase de protección IP: IP 67

Calibración: A1

Lectura: 0,01 mm

Límite de error: 0,04 mm

Longitud del pico: 60 mm

Ø parte de medición interior: 10 mm

Descripción técnica

Longitud del pico	60 mm
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Ø parte de medición interior	10 mm

Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,04 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	011030 200
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	011050 200

Accesorios

Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497085 D1
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497085 D2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497085 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357