

**Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418000 200
GTIN	4045197203588
Clase de artículo	41Z

**Descripción****Ejecución:**

Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión. Nonio cromado mate.

**Suministro:**

A partir de tam. 500 en una caja.

**Descripción técnica**

Sección transversal regleta graduada	8×3 mm
Longitud de nonio	39 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Longitud de puente	100 mm
División	1/20 mm
Punta de medición b	7 mm
Punta de medición a	5 mm
Embalaje	Estuche
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Calibración	A1
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200