

**Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418000 300
GTIN	4045197203595
Clase de artículo	41Z

**Descripción****Ejecución:**

Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión. Nonio cromado mate.

**Suministro:**

A partir de tam. 500 en una caja.

**Descripción técnica**

División	1/20 mm
Longitud de puente	150 mm
Sección transversal regleta graduada	12×4 mm
Longitud de nonio	39 mm
Punta de medición b	9 mm
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Punta de medición a	6 mm
Embalaje	Estuche
Desviación de medición E MPE	± 0,08 mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Calibración	A1
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300