



Portahojas de sierra, Para \varnothing de hoja de sierra d1: 100mm



Datos de pedido

Número de pedido	345510 100
GTIN	4045197698902
Clase de artículo	32X

Descripción

Ejecución:

Altamente bonificado, \varnothing interior y exterior rectificadas, modelo de vástago según DIN 1835 B. Precisión de concentricidad de 0,01 mm. **Alojamiento a través de platos de sujeción planos con \varnothing de taladro (d_3) 20 o 25 mm.**

Aplicación:

Para alojamiento de hojas de sierra n.º 175000 – 179820 con \varnothing (d_1) de 20 – 100 mm y grosores de hojas de sierra de 0,2 – 6 mm.

Suministro:

Mandril receptor, tornillo de amarre y anillos intermedios.

Descripción técnica

$\varnothing d_2$	22 mm
$\varnothing d_4$	39,5 mm
$\varnothing d_3$	25 mm
Longitud L	150 mm
Para \varnothing de hoja de sierra d_1	100 mm
A	92 mm
Tipo de producto	Portahojas de sierra

Accesorios

Tornillo de recambio para portahojas de sierra Para Ø de
hoja de sierra d1 100 mm

345566 100

Arandela de recambio para portahojas de sierra Para Ø de
hoja de sierra d1 100 mm

345561 100