

HÖRGER &amp; GÄSSLER

**Soporte de medición magnético mecánico, Alcance del brazo: 280mm****Datos de pedido**

Número de pedido	441100 280
GTIN	4260180710120
Clase de artículo	46Q

**Descripción****Ejecución:**

Apriete mecánico central de todas las articulaciones. Fuerza de apriete que se regula con progresión continua. Pie magnético conmutable con base prismática. Se alcanza cualquier posición del radio de acción. Ajuste fino de alta estabilidad. Asiento para relojes comparadores con  $\varnothing$  de mango de 8 mm o prisma.

**Suministro:**

Pie magnético n.º 440868 tam. 1.

**Descripción técnica**

Pie magnético altura	55 mm
Fuerza de retención	800 N
Rosca de conexión	M8
Pie magnético anchura	50 mm
Pie magnético longitud	64 mm
Alcance del brazo	280 mm

Orientación rosca de conexión	central
Tipo de producto	Soporte de medición

---

## Accesorios

Pie de soporte Tipo 1	440868 1
-----------------------	----------