

**Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418000 500
GTIN	4045197203601
Clase de artículo	41Z

**Descripción****Ejecución:**

Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión. Nonio cromado mate.

**Suministro:**

A partir de tam. 500 en una caja.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	0 - 500 mm
Longitud de puente	150 mm
Punta de medición a	6 mm
Longitud de nonio	39 mm
División	1/20 mm
Sección transversal regleta graduada	12×4 mm
Punta de medición b	9 mm
Embalaje	caja estable
Desviación de medición E MPE	± 0,1 mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Calibración	A1
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500