



Soporte de medición magnético con ajuste preciso, Tipo: 0



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 441210 0 |
| GTIN | 4045197367396 |
| Clase de artículo | 42D |

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético con ajuste preciso. Varillas estables con brazo transversal que se pueden ajustar libremente. Pie magnético con base prismática e interruptor giratorio. Asiento para reloj comparador para mangos de sujeción \varnothing 6 mm y \varnothing 8 mm.

\varnothing de brazo transversal D_1 : 10 mm

Brazo transversal longitud L_1 : 150 mm

\varnothing de columna D_2 : 12 mm

Altura columna L_2 : 175 mm

Rosca de conexión: Rosca exterior M8

Fuerza de retención: 800 N

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Altura columna L_2 | 175 mm |
| Brazo transversal longitud L_1 | 150 mm |
| \varnothing de brazo transversal D_1 | 10 mm |
| \varnothing de columna D_2 | 12 mm |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Pie magnético anchura | 50 mm |
| Pie magnético longitud | 60 mm |
| Fuerza de retención | 800 N |
| Pie magnético altura | 55 mm |
| Rosca de conexión | Rosca exterior M8 |
| Tipo de producto | Soporte de medición |

Accesorios

| | |
|-----------------------|----------|
| Pie de soporte Tipo 0 | 442140 0 |
|-----------------------|----------|