



Pie de rey, de 3 puntos ángulo prismático 60°, Ø×Capacidad de medición: 4-40mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 417860 4-40 |
| GTIN | 4045197203526 |
| Clase de artículo | 41Z |

Descripción

Aplicación:

Para medición de herramientas de 3 o 5 filos.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Calibración | A1 |
| Capacidad de medición | 4 - 40 mm |
| División | 1/1000 pul |
| División | 1/20 mm |
| Lectura | 0,05 mm |
| Límite de error | 0,05 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Técnica de medición | analógico |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | Estuche |
| Tipo de producto | Pies de rey de 3 y 5 puntos |

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad
Capacidad de medición máxima 200 mm

021000 200