



Soporte de medición magnético con ajuste preciso, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	441210 1
GTIN	4045197441102
Clase de artículo	42D

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético con ajuste preciso. Varillas estables con brazo transversal que se pueden ajustar libremente. Pie magnético con base prismática e interruptor giratorio. Asiento para reloj comparador para mangos de sujeción \varnothing 6 mm y \varnothing 8 mm.

\varnothing de brazo transversal D_1 : 14 mm

Brazo transversal longitud L_1 : 160 mm

\varnothing de columna D_2 : 16 mm

Altura columna L_2 : 220 mm

Rosca de conexión: Rosca exterior M8

Fuerza de retención: 1000 N

Descripción técnica

\varnothing de columna D_2	16 mm
Altura columna L_2	220 mm
Brazo transversal longitud L_1	160 mm
Rosca de conexión	Rosca exterior M8

Pie magnético longitud	80 mm
Pie magnético anchura	50 mm
Ø de brazo transversal D ₁	14 mm
Pie magnético altura	55 mm
Fuerza de retención	1000 N
Tipo de producto	Soporte de medición

Accesorios

Pie de soporte Tipo 1	442140 1
-----------------------	----------