



Pie de rey de taller digital, Capacidad de medición: 500 mm



Datos de pedido

Número de pedido	415528 500
GTIN	4045197492500
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Indicador digital fácilmente legible. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la **guía prismática doble**. Picos de medición de acero inoxidable, rectificadas de precisión. Pata de medición izquierda desplazable.

Suministro:

Incluido certificado de control de fábrica. Hasta tam. 1000 incluido estuche de plástico, a partir de tam. 1500 estable embalaje de transporte.

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. LR44.

Embalaje: caja estable

Calibración: A1

Lectura: 0,01 mm

Límite de error: 0,05 mm

Longitud del pico: 90 mm

Ø parte de medición interior: 10 mm

Peso: 0,6 kg

Descripción técnica

Longitud del pico	90 mm
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Calibración	A1
Ø parte de medición interior	10 mm
Peso	0,6 kg

Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,05 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR44
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	011030 500
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkKS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	011050 500
Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500
Calibración DAkKS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila LR44	081560 LR44
--	-------------