

Mahr**Juego de pie de rey universal digital IP 67, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415551 200
GTIN	4059192003135
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey universal digital aplicable para mediciones interiores y exteriores distintas (escotaduras, ranuras, roscas, etc.). El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Pie de rey, puente de medición de profundidad n.º 415556, calibre de reglaje n.º 415557, dispositivo de ajuste de fuerza de medición n.º 415558, 6 pares de insertos de medición para medición interior y exterior, incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Nota:

Otros insertos de medición a petición.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 200 mm
-----------------------	------------

Longitud del pico	48 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,03 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Seguridad del valor de medición	MAHR Reference-Lock-System
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	A1
Calibración	C8
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
CalibraciónPuente de medición Tipo B	023360 B

Accesorios

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Puente de medición de profundidad75×7 mm Tipo 75X7	415556 75X7
Dispositivo de presión de medición Tipo M	415558 M
Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Calibre de reglaje para medición interior50 mm Tipo 50	415557 50
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965