



Pie de rey digital con puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	415611 300
GTIN	4045197301444
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Lectura directa mediante indicador digital grande, claramente legible. **Con carcasa metálica rígida.**

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. LR44.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 300 mm
Longitud del pico	90 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Calibración	A1
Lectura	0,0005 pul
Lectura	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR44
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm

Norma	ISO 13385
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412230
Pila redonda / pila especial Tipo de pila LR44	081560 LR44