



Pie de rey de taller digital, Capacidad de medición: 1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	415530 1000
GTIN	4045197348524
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Indicador digital fácilmente legible. Propiedades de deslizamiento y de guía óptimas con la **guía prismática doble**. Picos de medición de acero inoxidable, rectificadas de precisión. Pata de medición izquierda desplazable.

Con sistema electrónico Sylvac.

Suministro:

Incluido certificado de control de fábrica. Hasta tam. 1000 incluido estuche de plástico, a partir de tam. 1500 estable embalaje de transporte.

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 1000 mm
Longitud del pico	150 mm
Peso	1,7 kg
Ø parte de medición interior	20 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,06 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas

Norma	Norma de fábrica
Embalaje	Caja estable
Técnica de medición	digital
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/415530-1000>