



## Portahojas de sierra, Para $\varnothing$ de hoja de sierra d1: 80mm



### Datos de pedido

Número de pedido	345510 80
GTIN	4045197698797
Clase de artículo	32X

### Descripción

#### Ejecución:

Altamente bonificado,  $\varnothing$  interior y exterior rectificadas, modelo de vástago según DIN 1835 B. Precisión de concentricidad de 0,01 mm. **Alojamiento a través de platos de sujeción planos con  $\varnothing$  de taladro ( $d_3$ ) 20 o 25 mm.**

#### Aplicación:

Para alojamiento de hojas de sierra n.º 175000 – 179820 con  $\varnothing$  ( $d_1$ ) de 20 – 100 mm y grosores de hojas de sierra de 0,2 – 6 mm.

#### Suministro:

Mandril receptor, tornillo de amarre y anillos intermedios.

### Descripción técnica

Longitud L	150 mm
$\varnothing d_2$	22 mm
$\varnothing d_4$	34 mm
$\varnothing d_3$	25 mm
A	92 mm
Para $\varnothing$ de hoja de sierra $d_1$	80 mm
Tipo de producto	Portahojas de sierra

### Accesorios

Tornillo de recambio para portahojas de sierra Para Ø de  
hoja de sierra d1 80 mm

345566 80

Arandela de recambio para portahojas de sierra Para Ø de  
hoja de sierra d1 80 mm

345561 80