

**Soporte atornillado pesado, Altura máxima de asiento: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	374400 1250
GTIN	4020772072667
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

- Husillo de acero bonificado; cuerpo de acero bonificado, pintado.
- Husillo con rosca trapecial.

Nota:

Con taladro de centrado Ø 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375030.

Descripción técnica

Altura máxima de asiento	1250 mm
Distancia al centro de la ranura	150 mm
SW cabeza	65 mm
Altura mínima de asiento	710 mm
Anchura de ranura	26 mm
Capacidad de carga	40 kN
Longitud pie	220 mm

Anchura pie	190 mm
Tipo	6435S
Tipo de producto	Soporte atornillado