



## Pie de soporte, Tipo: K3



### Datos de pedido

Número de pedido	442120 K3
GTIN	7290005399947
Clase de artículo	46G

### Descripción

#### Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas. Abrazadera para la fijación en superficies planas y redondas

#### Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

### Descripción técnica

Ejecución	Abrazadera 3 pulgada
Orientación rosca de conexión	central
Rosca de conexión	M8
Anchura de abertura	75 mm
Tipo de producto	Pie magnético

## Accesorios

Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442100 2SM
Asiento para soporte de medición Tipo QR	442100 QR
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442104 2SM
Brazo articulado 3D Tipo 240	442110 240
Brazo articulado 3D Tipo 290	442114 290
Asiento para soporte de medición Tipo CA	442100 CA
Brazo articulado 3D Tipo 240	442114 240
Asiento para soporte de medición Tipo K2	442100 K2
Brazo articulado 3D Tipo 290	442110 290
Asiento para soporte de medición Tipo H	442100 H
Asiento para soporte de medición Tipo K1	442100 K1