



## Lima de cinta BF10-280E Juego de iniciación, Tipo: 72280551



### Datos de pedido

Número de pedido	077716 72280551
GTIN	4014586867267
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Lima de cinta potente con **juego de inicio amplio**. Cubre todas las aplicaciones importantes para el mecanizado de esquinas, cantos, tubos y perfiles.

- **Capacidad abrasiva máxima en un espacio mínimo.**
- **Velocidad de giro óptima para cintas abrasivas, de material no tejido y de pulir gracias al intervalo de revoluciones ajustable.**
- **Profundidad de inmersión máxima 165 mm.**
- **Anchos de cinta de 3 a 20 mm.**
- **Guiado seguro de la cinta incluso en el caso de cintas extremadamente estrechas.**

#### Suministro:

1 lima de cinta BF 10 - 280 E en maletín de plástico, 3 brazos, 10 cintas abrasivas de cada tam., 3, 6 y 20 mm (grano 120) y 5 cintas de material no tejido, 6 mm (granulación media).

#### Nota:

Rodillo de contacto de metal disponible por encargo.

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: BF 10-280E

Consumo de potencia: 800 W

Intervalo de revoluciones: 10000 - 28000 min<sup>-1</sup>

Anchura de cinta: 3 / 6 / 20 mm

Longitud de cinta: 520 mm

Peso: 2,1 kg

## Descripción técnica

Consumo de potencia	800 W
Peso	2,1 kg
Quality Dress	BF 10-280E
Longitud de cinta	520 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Embalaje	Maleta de transporte
Intervalo de revoluciones	10000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura de cinta	3 mm
Anchura de cinta	6 mm
Anchura de cinta	20 mm
Tipo de producto	Rectificadora de cinta