



Soporte atornillado con parte inferior de aluminio, Altura máxima de asiento: 80mm



Datos de pedido

Número de pedido	373550 80
GTIN	4020772075811
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

El imán permanente en el pie del soporte atornillado permite un posicionamiento exacto y fácil de manipular **en el caso de sujeción vertical**.

Nota:

Con taladro de centrado \varnothing 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375010.

Descripción técnica

Para bridas con anchura de ranura	14 - 22 mm
Capacidad de carga	30 kN
\varnothing del cabezal	50 mm
\varnothing parte inferior	50 mm
Altura máxima de asiento	80 mm
Altura mínima de asiento	60 mm

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado