



Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	373500 50
GTIN	4020772072391
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pintado.

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. \varnothing 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 – 375030.

Descripción técnica

\varnothing parte inferior	31 mm
Altura mínima de asiento	38 mm
\varnothing del cabezal	31 mm
Para bridas con anchura de ranura	6,6 - 14 mm
Capacidad de carga	25 kN
Altura máxima de asiento	50 mm

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado