



## Soporte atornillado con parte inferior de aluminio, Altura máxima de asiento: 110mm



### Datos de pedido

Número de pedido	373550 110
GTIN	4020772075828
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

El imán permanente en el pie del soporte atornillado permite un posicionamiento exacto y fácil de manipular **en el caso de sujeción vertical**.

#### Nota:

Con taladro de centrado  $\varnothing$  12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375010.

### Descripción técnica

$\varnothing$ parte inferior	50 mm
Altura mínima de asiento	80 mm
Para bridas con anchura de ranura	14 - 22 mm
$\varnothing$ del cabezal	50 mm
Altura máxima de asiento	110 mm
Capacidad de carga	30 kN

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado