



## Pie de soporte con ajuste preciso, Tipo: 0



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 442125 0      |
| GTIN              | 7290005399909 |
| Clase de artículo | 46G           |

### Descripción

#### Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas. Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

#### Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

### Descripción técnica

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Longitud                      | 60 mm               |
| Rosca de conexión             | M8                  |
| Ejecución                     | Imán de conmutación |
| Altura                        | 55 mm               |
| Orientación rosca de conexión | central             |
| Fuerza de retención           | 800 N               |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Anchura          | 50 mm         |
| Tipo de producto | Pie magnético |

## Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Brazo articulado 3D Tipo 290              | 442110 290 |
| Brazo articulado 3D Tipo 290              | 442114 290 |
| Asiento para soporte de medición Tipo 2SM | 442100 2SM |
| Brazo articulado 3D Tipo 240              | 442114 240 |
| Asiento para soporte de medición Tipo K2  | 442100 K2  |
| Brazo articulado 3D Tipo 240              | 442110 240 |
| Asiento para soporte de medición Tipo K1  | 442100 K1  |
| Asiento para soporte de medición Tipo H   | 442100 H   |
| Asiento para soporte de medición Tipo CA  | 442100 CA  |
| Asiento para soporte de medición Tipo 2SM | 442104 2SM |
| Asiento para soporte de medición Tipo QR  | 442100 QR  |
| Interruptor para pie magnético Tipo M     | 440762 M   |