



## Soporte atornillado para alineación, Altura máxima de asiento: 115mm



### Datos de pedido

Número de pedido	374480 115
GTIN	4020772086510
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

- **Alineación sensible por medio de la rosca fina M 30 × 1,5. El inserto deslizante fijo impide el arrastre en el giro y el desplazamiento de la pieza de trabajo durante la alineación.**
- **En el orificio de centrado se pueden insertar los pasadores cilíndricos Ø 12 × 50 mm y Ø 12 × 80 mm incluidos en el suministro, con lo que la altura de construcción aumenta en 30 ó 60 mm.**
- **Si se coloca la placa de centrado n.º 375030 bajo el soporte atornillado para alineación, es posible, en combinación con otros soportes atornillados, una altura de asiento de hasta aprox. 1370 mm.**

#### Nota:

Superficie de asiento plana para la pieza de trabajo con orificio de centrado Ø 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375030.

### Descripción técnica

Ø parte inferior	50 mm
Altura mínima de asiento	75 mm

Altura máxima de asiento	115 mm
Capacidad de carga	30 kN
SW cabeza	46 mm
Tipo	6415
Tipo de producto	Soporte atornillado