



Pie de soporte, Tipo: S



Datos de pedido

Número de pedido	442140 S
GTIN	4045197551207
Clase de artículo	42D

Descripción

Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas. Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

Descripción técnica

Orientación rosca de conexión	central
Longitud	36 mm
Anchura	30 mm
Fuerza de retención	320 N
Rosca de conexión	M5
Altura	36 mm

Ejecución	Imán de conmutación
Tipo de producto	Pie magnético

Accesorios

Asiento para soporte de medición Tipo K1	442100 K1
Asiento para soporte de medición Tipo K2	442100 K2
Brazo articulado 3D Tipo 120	442110 120
Asiento para soporte de medición Tipo H	442100 H
Asiento para soporte de medición Tipo QR	442100 QR
Asiento para soporte de medición Tipo CA	442100 CA
Brazo articulado 3D Tipo 120	442114 120
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442100 2SM
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442104 2SM
Interruptor para pie magnético Tipo S	440762 S