



## Mordazas de fijación planas, Anchura de ranura a: 14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375115 14
GTIN	4020772374150
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Construcción baja, posicionar mordazas de fijación planas en la pieza que se debe trabajar. A continuación, inmovilizar los tornillos de sujeción para la mesa de máquina. Mediante accionamiento del tornillo de sujeción se sujeta la pieza.

#### Aplicación:

**Para la sujeción lateral de piezas muy planas**, para mecanizar por completo superficies sin contorno de interferencia. Posibilidad de empleo vertical y horizontal.

#### Material:

Acero bonificado y revenido en el tono de pavonado.

### Descripción técnica

Rosca G	M12
Altura mínima $h_1$	16 mm
Altura máxima $h_2$	25 mm
Fuerza de apriete $F_2$ vertical	7,5 kN
Anchura de ranura a	14 mm
Altura intermedia $H_1$	16 mm
Fuerza de apriete $F_1$ horizontal	15 kN
Longitud L	110 mm

Anch. B	44 mm
Tipo	6496
Tipo de producto	Tensor de tracción hacia abajo