

Garant
DNMG 110408, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110408 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 70 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 70 m/min
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	TIS
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	S

Clase	HB7415
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado