

Garant
WN. G 080404, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	252068 HB7415
GTIN	4045197817037
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 080404 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 70 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Rompevirutas	TIM
Clase	HB7415
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 70 m/min
Aplicación principal	S

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado