

Garant
WNMG 080412, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 080412 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 70 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	TIM
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 70 m/min
Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7415
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm

Aplicación principal	S
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado