

Garant
CCMT 120408, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Clase de artículo	21G

Descripción

CCMT 120408 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
 Avance f : 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 70 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 mm/rev,
Aplicación principal	S
Rompevirutas	TIS
Clase	HB7415
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 70 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado