

Garant**CC. T 060202, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Clase	HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado