

Garant**CC. T 09T304, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado