



Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 70mm



Datos de pedido

Número de pedido	373500 70
GTIN	4020772072407
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pintado.

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. Ø 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 – 375030.

Descripción técnica

Capacidad de carga	100 kN
Para bridas con anchura de ranura	14 - 22 mm
Altura mínima de asiento	50 mm
Ø del cabezal	50 mm
Ø parte inferior	50 mm
Altura máxima de asiento	70 mm

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado