



Mordazas de fijación planas, Anchura de ranura a: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	375115 16
GTIN	4020772374167
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Construcción baja, posicionar mordazas de fijación planas en la pieza que se debe trabajar. A continuación, inmovilizar los tornillos de sujeción para la mesa de máquina. Mediante accionamiento del tornillo de sujeción se sujeta la pieza.

Aplicación:

Para la sujeción lateral de piezas muy planas, para mecanizar por completo superficies sin contorno de interferencia. Posibilidad de empleo vertical y horizontal.

Material:

Acero bonificado y revenido en el tono de pavonado.

Descripción técnica

Altura máxima h_2	25 mm
Altura mínima h_1	16 mm
Fuerza de apriete F_1 horizontal	15 kN
Rosca G	M12
Altura intermedia H_1	16 mm
Fuerza de apriete F_2 vertical	7,5 kN
Anchura de ranura a	16 mm
Longitud L	110 mm

Anch. B	44 mm
Tipo	6496
Tipo de producto	Tensor de tracción hacia abajo