



**Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 100mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	373500 100
GTIN	4020772072414
Clase de artículo	35A

## Descripción

### Ejecución:

Acero bonificado, pintado.

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

### Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. Ø 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 – 375030.

## Descripción técnica

Altura máxima de asiento	100 mm
Para bridas con anchura de ranura	14 - 22 mm
Ø parte inferior	50 mm
Ø del cabezal	50 mm
Capacidad de carga	100 kN
Altura mínima de asiento	70 mm

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado