

PLANOLITH**Mesa de medición universal de precisión Granito, Mesa longitud: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	442534 150
GTIN	2050002047037
Clase de artículo	46H

Descripción**Ejecución:**

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.

Mesa de medición de precisión con soporte de medición universal. Sujeción de 3 puntos para una rigidez elevada. **Asiento para reloj comparador con ajuste preciso** para mango de Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 pulgada e instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía de cola de milano.

Planeidad $\leq 2 \mu\text{m}$.

Descripción técnica

Superficie de medición anchura	100 mm
Alcance del brazo	120 mm
Ø de columna	16 mm
Peso	2,8 kg
Superficie de medición longitud	100 mm

Mesa longitud	150 mm
Mesa anchura	100 mm
Ø de brazo transversal	14 mm
Rosca de conexión	M10
Altura de medición máxima	210 mm
Norma	DIN 876
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------