



## Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 140mm



### Datos de pedido

Número de pedido	373500 140
GTIN	4020772072421
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Ejecución:**

Acero bonificado, pintado.

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

**Nota:**

A partir de tam. 52 con taladro de centr. Ø 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 – 375030.

### Descripción técnica

Capacidad de carga	120 kN
Ø parte inferior	68 mm
Para bridas con anchura de ranura	20 - 40 mm
Altura máxima de asiento	140 mm
Ø del cabezal	68 mm
Altura mínima de asiento	100 mm

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado