



**Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 200mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	373500 200
GTIN	4020772072490
Clase de artículo	35A

## Descripción

### Ejecución:

Acero bonificado, pintado.

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final. Modelo súper pesado para piezas de trabajo grandes.

### Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. Ø 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 – 375030.

## Descripción técnica

Altura mínima de asiento	140 mm
Para bridas con anchura de ranura	20 - 40 mm
Ø parte inferior	100 mm
Capacidad de carga	350 kN
Altura máxima de asiento	200 mm
Ø del cabezal	80 mm

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado