

PLANOLITH**Mesa de medición universal de precisión con brazo articulado 3-D NOGA,
Mesa longitud×Anchura: 400X250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Clase de artículo	46H

Descripción**Ejecución:**

Superficie de medición lapeada por diamante, certificado de prueba. Brazo articulado 3-D macizo con apriete central mecánico. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Posicionamiento rápido y sencillo. Asiento para reloj comparador universal
Con ajuste preciso, para mangos de sujeción de Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 pulgada e instrumentos de medición con prisma soporte.

Descripción técnica

Longitud brazo articulado L ₂	113 mm
Peso	17,5 kg
Longitud brazo articulado L ₁	133 mm
Rosca de conexión	M8
Radio de acción del brazo articulado 3 D	290 mm
Norma	DIN 876/1

Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Accesorios

Brazo articulado 3D Tipo 240	442114 240
Brazo articulado 3D Tipo 240	442110 240
Brazo articulado 3D Tipo 290	442114 290
Brazo articulado 3D Tipo 290	442110 290
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442100 2SM