

**Soporte atornillado pesado, Altura máxima de asiento: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	374400 300
GTIN	4020772072636
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

- Husillo de acero bonificado; cuerpo de acero bonificado, pintado.
- Husillo con rosca trapecial.

Nota:

Con taladro de centrado Ø 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375030.

Descripción técnica

Longitud pie	220 mm
Anchura pie	190 mm
Anchura de ranura	26 mm
Altura mínima de asiento	200 mm
Distancia al centro de la ranura	150 mm
Capacidad de carga	80 kN
Altura máxima de asiento	300 mm

SW cabeza	65 mm
Tipo	6435S
Tipo de producto	Soporte atornillado