



## Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 210mm



### Datos de pedido

Número de pedido	373500 210
GTIN	4020772072438
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Acero bonificado, pintado.

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

#### Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. Ø 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 – 375030.

### Descripción técnica

Altura máxima de asiento	210 mm
Altura mínima de asiento	140 mm
Ø del cabezal	70 mm
Ø parte inferior	80 mm
Para bridas con anchura de ranura	20 - 40 mm
Capacidad de carga	170 kN

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado