

PLANOLITH**Mesa de medición universal de precisión con brazo articulado 3-D NOGA,
Mesa longitud×Anchura: 400X400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Clase de artículo	46H

Descripción**Ejecución:**

Superficie de medición lapeada por diamante, certificado de prueba. Brazo articulado 3-D macizo con apriete central mecánico. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Posicionamiento rápido y sencillo. Asiento para reloj comparador universal
Con ajuste preciso, para mangos de sujeción de \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 pulgada e instrumentos de medición con prisma soporte.

Descripción técnica

Peso	28 kg
Radio de acción del brazo articulado 3 D	600 mm
Longitud brazo articulado L ₂	223 mm
Rosca de conexión	M10 × 1,25
Longitud brazo articulado L ₁	287 mm
Norma	DIN 876/1

Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Accesorios

Brazo articulado 3D Tipo 600	442110 600
Brazo articulado 3D Tipo 600	442114 600
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442100 2SM