

PLANOLITH**Mesa de medición universal de precisión Granito, Mesa longitud: 260mm****Datos de pedido**

Número de pedido	442534 260
GTIN	2050002047044
Clase de artículo	46H

Descripción**Ejecución:**

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.

Mesa de medición de precisión con soporte de medición universal. Sujeción de 3 puntos para una rigidez elevada. **Asiento para reloj comparador con ajuste preciso** para mango de Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 pulgada e instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía de cola de milano.

Planeidad $\leq 2 \mu\text{m}$.

Descripción técnica

Superficie de medición longitud	200 mm
Mesa anchura	140 mm
Alcance del brazo	210 mm
Superficie de medición anchura	140 mm
Ø de brazo transversal	16 mm

Peso	7 kg
Altura de medición máxima	260 mm
Rosca de conexión	M10
Ø de columna	18 mm
Mesa longitud	260 mm
Norma	DIN 876
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------