

**Soporte atornillado pesado, Altura máxima de asiento: 460mm****Datos de pedido**

Número de pedido	374400 460
GTIN	4020772072643
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

- Husillo de acero bonificado; cuerpo de acero bonificado, pintado.
- Husillo con rosca trapecial.

Nota:

Con taladro de centrado Ø 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375030.

Descripción técnica

Capacidad de carga	60 kN
Longitud pie	220 mm
Anchura pie	190 mm
Altura máxima de asiento	460 mm
Distancia al centro de la ranura	150 mm
SW cabeza	65 mm
Altura mínima de asiento	290 mm

Anchura de ranura	26 mm
Tipo	6435S
Tipo de producto	Soporte atornillado