

**Soporte atornillado pesado, Altura máxima de asiento: 750mm****Datos de pedido**

Número de pedido	374400 750
GTIN	4020772072650
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

- Husillo de acero bonificado; cuerpo de acero bonificado, pintado.
- Husillo con rosca trapecial.

Nota:

Con taladro de centrado Ø 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375030.

Descripción técnica

Anchura pie	190 mm
Longitud pie	220 mm
Anchura de ranura	26 mm
SW cabeza	65 mm
Altura mínima de asiento	430 mm
Capacidad de carga	50 kN
Distancia al centro de la ranura	150 mm

Altura máxima de asiento	750 mm
Tipo	6435S
Tipo de producto	Soporte atornillado