

PLANOLITH**Mesa de medición universal de precisión, modelo grande Granito, Mesa longitud: 400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	442570 400
GTIN	2050001051141
Clase de artículo	46H

Descripción**Ejecución:**

Superficie medición lapeada de precisión por diamante. Construcción extremadamente rígida y maciza. Placa de granito de alta calidad y dureza.

Con una **ranura en T de sujeción en el borde exterior longitudinal trasero para deslizar y apretar la columna vertical**, con ajuste fino de altura y ajuste preciso del brazo transversal, varilla de medición cromada. Perforación de asiento para reloj comparador \varnothing 8 mm.

Planeidad $\leq 3 \mu\text{m}$.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es **a portes debidos**.

Descripción técnica

Peso	44 kg
Alcance del brazo	300 mm
Mesa anchura	300 mm
Mesa longitud	400 mm

Ø de columna	35 mm
Altura de medición máxima	400 mm
Norma	DIN 876
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------