



Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	418702 300
GTIN	4059192003456
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de altura. Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Superficies de medición lapeadas con precisión. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada Ø 1,5 mm, 5 mm largo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.

Cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 300 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	8,5 mm
Sección transversal regleta graduada	16 × 4 mm
Calibración	A1

Longitud de puente	150 mm
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Digimatic
Lectura conmutable	0,0005 pul
Lectura conmutable	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Sistema MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965

Inserto de medición para medición de distancias Ø 4 mm	418630
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Puente adicional 300 mm	418610