

**Mitutoyo****Calibre de alturas de precisión, Altura de trazado: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443500 200
GTIN	4946368091303
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Pie resistente con superficie de apoyo rectificadas, **escala graduada templada y rectificadas.**

Todas las piezas de lectura están cromadas antideslumbrantes. Graduación precisa, negro intenso. Con ajuste preciso. Los bordes de la escala graduada ligeramente elevados evitan que la corredera dañe la graduación. El valor cero de lectura y la punta de trazado están ajustadas con respecto a la superficie de apoyo del pie (posibilidad de trazado a partir de 0). Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo.

El trazador está **refrentado de metal duro.**

**Descripción técnica**

Sección transversal de columna de medición	20×6 mm
Altura de trazado	200 mm
Superficie de pie anchura	65 mm
Superficie de pie longitud	100 mm
Calibración	E1

Nonio	1/50 mm
Límite de error	0,03 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

## Servicios

CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024630 300
Calibración DAkkSPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 300 mm	024640 300

## Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Para altura de trazado 200 mm	443510 200
---	------------